




サニョ

高級型単一指向性リボンマイクロホン

WM - 706


取扱説明書



松下通信工業株式会社

このたびはナショナルマイクロホンをお買上げいただきましてありがとうございました。このマイクロホンを正しくご使用いただくために取扱説明書をよくお読み下さるようお願いいたします。

製品各部の名称




ご使用方法

1. このマイクロホンの出力は平衡型 600Ω ですので、増幅器に接続の時は第2図の通りにして下さい。又このマイクロホンを不平衡型として用いる時は第3図の通りです。

第2図



第3図



〔注〕 上図 ○ 番号はマイクロホン出力コード先端に3Pコネクター(下記マイクロホンプラグ部分参照)を取り付ける場合のコネクター(接栓)端子番号である。

2. マイクロホンプラグについて

このマイクロホンはプラグ(接栓)が取り付けられていませんから、増幅器の入力端子に合わせてお取り付け下さい。

1) 平衡型として用いる場合のプラグは(例)


単頭複式ジャック ← → 110号プラグ J I S C 6502

3Pコネクター { 21R 3A (接栓座) ← → 21P 3B } B T S 4104
 { 16R 3A (") ← → 16P 3B }

2) 不平衡型として用いる場合


単頭プラグ用ジャック ← → 単頭プラグ

第4図



3) マイクロホンコードを延長して用いる場合

第5図




3. マイクロホンスタンドへの取り付け方法

このマイクロホンを卓上又は地上スタンドに取り付けるのに、下記のように2種類のスタンドネジがありますので、マイクロホンはスタンドネジに合せてご使用下さい。

(A) P S $\frac{1}{2}$ × 14管用平行ネジ J I S B 0203 (外径 20.8mm).


(B) W - $\frac{3}{8}$ × 16ネジ J I S B 0206 (外径 9.5mm)

第 6 図



- 1) スタンドネジが $P S \frac{1}{2} \times 14$ 管用平行ネジの場合 スタンドアダプタを第 6 図のように左方向に回すことによりスタンドに取り付けることができます。
- 2) スタンドネジが $W - \frac{3}{8} \times 16$ ネジの場合、スタンド固定ネジをゆるめてスタンド中筒を第 6 図のように右方向に回すことによりスタンドに取り付けることができます。

注 意 事 項



1) 強い風のある屋外又は雨や水のかかる所での使用には耐えませんのでご注意ください。

2) このマイクロホンをご使用の際強い息を吹きつけたり、又 5 cm 以内に接近して、ご使用になりませんようお願いします。

理想としては最低 30cm 以上離して用いるのが望ましいです。

3) このマイクロホンの振動系は、非常に弱いものですから、落としたり、ぶつけたり等大きなショックを加えないで下さい。


2



×

4) このマイクロホンは単一指向性型ですが、スピーカをマイクロホンの方向に向けると、ハウリングを起すことがありますので、なるべくマイクロホンはスピーカから離してご使用下さい。


3



×

5) このマイクロホンは平衡型 600 Ω ですから、かなりマイクコードを延長して用いることができますが、しかしあまり長く延ばしますと雑音をひろい又高音域での特性が低下するものとなりますので、なるべく 100 m 以内でご使用下さい。

4




×

6) マイクロホンを不用意に分解されますと、元どりの特性に調整することが困難ですから、分解しないようお願いします。

5. 定 格

型 式 リボン型ベロシティマイクロホン

1. 出力インピーダンス $600 \Omega \pm 20\%$ (1,000%において) 平衡型
2. 周波数特性 正面特性 J I S 1 種相当



3. 指 向 性 カーディオイド型単一指向性
180°方向において正面との感度差
200%~2000%-15dB以上
4. 誘導雑音レベル 5 dB 以下
5. 寸 法 (mm) 48φ × 140 (本体寸法) 68φ × 200 (外径寸法)
6φ 黒色 2 芯シールドビニールコード長さ 5 m
6. 重 量 1 kg 以内 (ただしコードを除く)
7. スタンド取付ネジ W- $\frac{3}{8}$ × 16 ネジ P S $\frac{1}{2}$ × 14 管用平行ネジ
8. 仕 上 げ 及 材 質

ケース A	ニッケルクローム梨地……………亜鉛ダイカスト
ケース B	濃グレー色メラミン樹脂艶消焼付塗装…アルミダイカスト
ケース C	ニッケルクローム梨地……………亜鉛ダイカスト
アングル	ニッケルクローム梨地……………亜鉛ダイカスト



松下通信工業株式会社音響事業部

横浜市港北区綱島町880番地

TEL (45) 1231 (代)